



Amplia variedad de modos y funciones de medición

RMK700 Autorefractoqueratómetro


Su exquisita fabricación, diseño de alta calidad y movimiento suave, junto con un sistema de elevación eléctrica silencioso, permiten que el paciente experimente un proceso de medición cómodo y relajado. Gracias a la aplicación de la tecnología Hartmann, cada dato obtenido es el resultado de cálculos y comparaciones realizadas más de 20 veces, garantizando una alta confiabilidad en los resultados. Tanto la precisión como la rapidez de las mediciones satisfacen las necesidades clínicas y los requerimientos del paciente.



REF Mode




KER Mode



K&R Mode




SIZE Mode




CLBC Mode



Concise menu
interface



MAP Mode




One step locking
switch of body
head



Convenient and
sample lifting
forehead rest



Electric lifting
chin rest



Perfect optical head
and foggy system
are much more
accurate



Clear foggy interface
make the measuring
possess more
comfortable



Integrated printer
is more convenient
and faster

RMK700

Con las funciones REF, KER, K&R, CLBC y SIZE, el RMK-700 puede satisfacer todas sus necesidades de medición.

Gracias a su práctico modo de simulación de prueba, el paciente puede visualizar los resultados directamente en el equipo, evitando repetir el proceso una y otra vez.

El modo de medición Z-Map ofrece una representación mucho más clara y detallada que las mediciones corneales tradicionales.

Además, al exportar los resultados al computador, el paciente puede comprender de manera más sencilla y completa todos los detalles relacionados con su visión.



Performance Parameter Refractometer

Vertex Distance (VD):	0.0 mm, 12.00 mm, 13.5 mm, 15.00mm
Sphere Power (SPH):	-20.00m-1 ~ +20.00m-1 (VD=12mm, 0.12 m-1/0.25 m-1)
Cylinder Power (CYL):	0.00 m-1~+10.00 m-1 (0.12m-1/0.25m-1)
Axis (AX):	1°~ 180° (1°)
Cylinder Form:	-, +, MIX
Minimum Pupil Diameter:	2.0mm

Keratometer (only apply to model with KER function)

Radius of Curvature:	6.5 mm ~ 9.4 mm (Increment: 0.02mm)
----------------------	-------------------------------------

Others

Size:	506mm×269mm×477mm
-------	-------------------

Monitor:	LCD Color Monitor
----------	-------------------

Distribuidor por:

WORLD
VISION
COMPANY

Cel. +57 320 256 9824
Calle 18 # 9-40, Oficina 201
Bogotá D.C
www.Worldvisioncompany.com.co



Company: Shanghai Supore Instruments Co., Ltd.
Add: No.800 Yeji RD Shanghai China

Tel: +86-21-36160506
Fax: +86-21-36162800-888

E-mail: sales@supore.com
Http:www.supore.com



RMK700

Autorefractoqueratómetro

