


Dimensiones del RMK-800.



Especificación técnica

RMK-800	
Distancia entre vértices:	0,0 mm, 12,00 mm, 13,5 mm, 15,00 mm
Potencia esférica:	-30,00~+25,00 D, (VD=12 mm, Paso: 0,12
Potencia cilíndrica: Eje del cilindro:	D/0,25 D) 0,00 D~12,00 D (Paso: 0,12 D/0,25 D) 1°~180° (Paso: 1°)
Símbolo del cilindro:	-, +, ±
Diámetro mínimo de la pupila: Radio de curvatura: Impresora:	2,0 mm Impresora térmica de 5,0 mm a 13,00 mm con pantalla LCD a color y alimentación AC100-240V 50/60Hz.
Monitor:	75 VA
Fuente de energía:	500 mm x 290 mm x 510 mm (largo x ancho x alto)
Energía eléctrica:	2A 250V
Dimensiones:	
Fusible:	

RMK-800

Autorefractoqueratometro



Distribuidor por



**WORLD
VISION
COMPANY**

Supore

Shanghai Supere Instruments Co., Ltd.
Dirección: Calle Yeji, n.º 800, distrito de Baoshan, Shanghai,
China

Cel. +57 320 256 9824
Calle 18 # 9-40, Oficina 201
Bogotá D.C.
www.Worldvisioncompany.com.co



Teléfono: +86-21-36162800-
882 Fax: +86-21-36162990

Correo electrónico:
sale99@supore.com www.supore.com

RMK 800

Autorefractoqueratometro

Tecnología de detección de frentes de onda de Hartmann.
-Visualización del mapa de aberración del frente de onda del ojo humano
-Amplia gama de medición completamente automática en 3D
-Pantalla táctil HD de 10,1"
Funcionamiento con un solo toque.

Amplia variedad de seguimiento automático

Medición de trazado tridimensional.
La capacidad de alternar sin restricciones entre el modo automático binocular, el modo automático monocular y el modo manual puede atender sus variadas necesidades de medición.



Pantalla con rotación en múltiples ángulos

Pantalla táctil LCD HD de 10,1". Operación ágil y cómoda sin necesidad de joystick.




Impresora con cortadora de papel automática incorporada. Más conveniente para reemplazar el papel.



Medición automática, de fácil uso.


Medición automática de los datos del ojo izquierdo y derecho, sin requerir conmutación manual.



Adquisición de imágenes en alta definición, diseño de interfaz más intuitivo, pantalla con colores vibrantes.



Funciones auxiliares múltiples
(Modo LIO, modo de mapa Z)



Pantalla amplia de 10,1" para mediciones precisas



Modo convencional modos de volumen lateral (modo REF, KER) enriquecido, modo R&K.



El modo z-map permite visualizar los resultados de los diversos. Este modo proporciona al cliente una comprensión más intuitiva de su estado refractivo. Además, el modo z-map facilita al cliente la visualización y comprensión de su estado refractivo.

